

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio con copertura verde e scritta in rilievo "SV" (linea dedicata)

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
verde brillante	4418 107	1/5	21,30	01	4010337094951

Caratteristiche

- Ideale per spina a gomito.
- Anche per l'impiego in colonne energetiche e sistemi sotto traccia Gira.
- Per fissaggio con viti.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
- Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.