

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)  
System 55**

| Specifica              | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
| bianco crema brillante | 4462 01   | 1/5 | 14,77                 | 01 | 4010337093367 |
| bianco puro brillante  | 4462 03   | 1/5 | 14,77                 | 01 | 4010337093381 |
| bianco puro satinato   | 4462 27   | 1/5 | 14,77                 | 01 | 4010337093404 |
| antracite              | 4462 28   | 1/5 | 16,07                 | 11 | 4010337093411 |
| color alluminio        | 4462 26   | 1/5 | 20,78                 | 11 | 4010337093398 |
| nero opaco             | 4462 005  | 1/5 | 20,78                 | 11 | 4010337093350 |
| grigio opaco           | 4462 015  | 1/5 | 20,78                 | 11 | 4010337093374 |

**Caratteristiche**

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).

- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

---

## Dati tecnici

|                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio:                                                        | 29 mm                                        |
| Materiale conduttore:                                                           | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da:                                  | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura ambiente<br>- maggiore protezione contro i contatti<br>accidentali: | da 0 °C a +45 °C                             |

---

## Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

---

## Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.
-