

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~**  
**con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)**

| Specifica             | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
| bianco puro brillante | 4462 70   | 1/5 | 14,99                 | 01 | 4010337117339 |

## Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppe di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

## Dati tecnici

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio: | 32 mm                                        |
| Materiale conduttore:    | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori   |                                              |
| - per conduttori da:     | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

## Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.
-