

**Timer veneziane e timer Display System 3000**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	5366 01	1/5	104,52	02	4010337027430
bianco puro brillante	5366 03	1/5	104,52	02	4010337027447
bianco puro satinato	5366 27	1/5	104,52	02	4010337027461
antracite	5366 28	1/5	107,55	02	4010337027478
color alluminio	5366 26	1/5	112,25	02	4010337027454
nero opaco	5366 005	1/5	112,25	02	4010337037484
grigio opaco	5366 015	1/5	112,25	02	4010337087243
acciaio inox (verniciato)	5366 600	1/5	120,85	02	4010337027485

## Caratteristiche

- Comando attraverso sensore capacitivo.
- Programmazione rapida per assegnare l'ora attuale all'ora di movimentazione/al tempo di intervento programmati.
- Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
- Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale) impostabile per 18 Paesi.
- Ora siderale per alba e tramonto adattabile in modo personalizzato di ±2 ore.
- La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
- Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'orario attuale.
- Programmazione di rispettivamente un tempo di sollevamento e abbassamento o di 2 tempi di attivazione e disattivazione per i periodi Lun-Ven e Sa+Do.

---

## Dati tecnici

Precisione dell'orologio

- al mese: ±10 s

Autonomia: circa 4 h

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

---