

**Modulo BNC 2 moduli  
Collegamento crimpato**

| Specifica  | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
| nero opaco | 5630 10   | 1/5 | 49,15                 | 01 | 4010337460268 |

**Dati tecnici**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Impedenza d'onda:        | 50 Ω  |
| Profondità di montaggio: | 25 mm |

**Avvisi**

- Non adatto per telaietto di montaggio con coperchio a cerniera.