

Basiselement jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 10 A 250 V~ voor afdekking met draaiknop

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
Groependrukcontact resp. - schakelaar 1-polig	0154 00	1/5	30,30	01	4010337154006
Groependrukcontact resp. - schakelaar 2-polig	0157 00	1/5	41,41	01	4010337157007

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	31 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve geleiders tot:	2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
- Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.
- Volgens beschikbaarheid.