

**Combinatie wipchakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat
Standard 55, serieschakelaar**

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
| crème wit glanzend | 0175 01 | 1 | 37,72 | 01 | 4010337175018 |
| zuiver wit glanzend | 0175 03 | 1 | 37,72 | 01 | 4010337175032 |

Kenmerken

- Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 30 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor geleiders tot: 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Niet breukvast.
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.