

**Combinatie wipchakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat  
Standard 55, universele uit-wisselschakelaar**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	0176 01	1	32,24	01	4010337176015
zuiver wit glanzend	0176 03	1	32,24	01	4010337176039

#### Kenmerken

- Met schroefklemmen.

#### Technische gegevens

Inbouwdiepte: 30 mm

Aansluitingdoorsnede  
- voor geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Aanwijzingen

- Niet breukvast.  
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.