

Led-dimmer-basiselement met draaischakelaar

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
20 – 200 W	0300 00	1/5	40,08	22	4010337300007

Kenmerken

- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogenelampen en met faseaansnijding dimbare HV-ledlampen.
- Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering.
- Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz

Aansluitvermogen bij 25 °C

- HV-ledlampen (faseaansnijding): typ. 3 tot 40 W
- Gloeilampen: 20 tot 200 W
- HV-halogenen: 20 tot 200 W

Inbouwdiepte: 32 mm

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.