

Led-oriëntatielicht 230 V~ RGB

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
RGB	1169 00	1	114,14	02	4010337042341

Kenmerken

- Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector.
- Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten.
- Als lichtbron worden RGB-leds gebruikt.
- Via een sturingang kunnen achtereenvolgens de lichtkleuren wit, blauw, rood, groen en oranje worden ingesteld resp. kan continu doorlopen van het complete kleurenspectrum (ca. 5 min.) worden gestart.
- Door op het juiste moment te stoppen kan zo elke gewenste kleur worden ingesteld.
- De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld.
- In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien.
- Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen:	1,8 W/2,0 VA
Lichtsterkte (wit):	1,2 cd
Inbouwdiepte:	30 mm
Aansluitingdoorsnede - maximum:	1.5mm ²
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C

Aanwijzingen

- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
www.marking.gira.com.

Levering

- Bij het led-oriëntatielicht wordt een roestvrijstalen lamel meegeleverd voor lichtverstrooiing (minder kans op verblinding).
