

## Huisstation opbouw

| Specificatie        | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
| zuiver wit glanzend | 1250 112 | 1  | 100,17             | 18 | 4010337047391 |

## Kenmerken

- Compleet voorgesmonteerd huisstation opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- Door de designvarianten van de verschillende schakelaarprogramma's te integreren, ontstaat er een uniform uiterlijk voor deurcommunicatie en elektrische installatie.
- Montage zowel met als zonder afdekraam.
- Eenvoudige installatie door opsteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Bij plaatsing van het huisstation op de montageplaat wordt automatisch contact gemaakt.
- Eenvoudige demontage van het huisstation bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van het huisstation via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (bij voeding via de 2-draads bus).
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
- Keuze uit vijf verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
- Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de gespreksverbinding.
- Afluisterbeveiliging.
- Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.

De bedieningsknoppen van het huisstation video opbouw sturen de volgende functies in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor:

- Schakelen van licht en andere functies.
- Aansturen van de deuropener.
- Instellen van de oproepmelodie.
- Oproepsignaal in- en uitschakelen.
- Oproep beantwoorden.
- Activeren van de voorrangfunctie.
- Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.

## Technische gegevens

Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +50 °C

Aansluitingen  
- 2-draads bus: 2x schroefklem

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.  
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/20.

- Verdiepingsbelknop: 2x schroefklem

#### Afmetingen

- System 55: B 55 x H 127 x T 20 mm  
- Gira F100: B 70 x H 142 x T 20 mm

---

#### Aanwijzingen

- Montage zonder afdekraam montage.
  - Bij montage in combinatie met System 55 of Gira F100 is een 2-voudig afdekraam zonder middenstijl vereist.
  - Bij montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
  - Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd(bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).
-