

Profiel 55 voor verticale en horizontale montage 2-voudig

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)	1362 27	1	81,98	17	4010337362272
aluminium	1362 26	1	68,34	17	4010337362265

Kenmerken

- Met kabel- en kanaalinvoer aan achterzijde en zijkant.
- De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
- Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

Aanwijzingen

- Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
- Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.

Afmetingen in mm

1-voudig:	87	86	53
2-voudig:	158	86	53
3-voudig:	230	86	53
5-voudig:	372	86	53
5-voudig 600 mm:	587	86	53
8-voudig:	587	86	53