

## Thermische regelaandrijving 230 V~

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|              | 2169 00  | 1  | 51,55              | 06 | 4010337016724 |

### Kenmerken

- Thermische regelaandrijving voor bediening van radiatorventielen voor temperatuurregeling per kamer.
- Compatibel met het ventieladaptersysteem en de aansluitleiding van zijn voorganger.
- Statusaanduiding geopend of gesloten.
- First-open-functie voor eenvoudige montage en inbedrijfstelling.
- Stroomloos gesloten.

### Technische gegevens

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bedrijfsspanning:     | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Vermogen:             | ca. 1 W            |
| Ventielslag:          | 4 mm               |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot 60 °C     |
| Regelkracht:          | 100 N              |
| Beschermeringssoort:  | IP54               |
| Aansluitleiding       |                    |
| - Doorsnede:          | 2 x 0,75 mm²       |
| - Lengte:             | 1 m                |
| Afmetingen            |                    |
| - B x h x d:          | 58 x 58 x 45 mm    |

### Levering

- Ventieladapter VA 80 voor de volgende hoekventielen bij levering inbegrepen. Heimeier, MNG (vanaf 1998), Oventrop M30x1,5 (vanaf 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (vanaf 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (vanaf 1999), IVAR, Strawa (vanaf 2003)

nieuwe houder), Taco (voor Alpha-aandrijving vanaf 2005), Emmeti, Caleffi-verdelers serie 670, Bianchi 4-wegventiel, Nereus hoekventiel DN 10.

---