

Luidspreker inbouwradio

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2282 01	1	27,64	03	4010337076230
zuiver wit glanzend	2282 03	1	27,64	03	4010337076247
zuiver wit mat	2282 27	1	27,64	03	4010337076254
antraciet	2282 28	1	29,76	03	4010337076261
kleur aluminium	2282 26	1	32,42	03	4010337076162
in zwartglaslook	2282 05	1	37,20	03	4010337889182
zwart mat	2282 005	1	32,42	03	4010337037286
grijs mat	2282 015	1	32,42	03	4010337083931
edelstaal	2282 600	1	37,20	03	4010337032861

Kenmerken

- Luidspreker voor aansluiting op de Gira inbouwradio.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - Luidspreker-/AUX-aansluiting:	1.5mm ²
Impedantie:	8 Ω
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50 °C
