

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig
Type A/type C**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit glanzend	2459 70	1	89,58	02	4010337129967

Kenmerken

- Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
- Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.

Technische gegevens

Ingangsspanning:	AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-aansluiting:	1 x type A, 1 x type C
Uitgangsspanning USB:	DC 5 V
Laadstroom	
- USB A:	max. 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
Stand-by:	≤80 mW
Aansluitingdoorsnede	
- voor geleiders van:	1,5 mm² tot 2,5 mm²
Inbouwdiepte:	31 mm
Omgevingstemperatuur:	+5° C tot +35° C

Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
- Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
- Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.

Levering

- USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.
