

**System 3000 ruimtetemperatuurregelaar-basiselement 230 V~ met relaisuitgang, uitschakelaar en controlelicht**

| Specificatie | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|              | 2475 00  | 1/5 | 85,00              | 02 | 4010337131632 |

**Kenmerken**

- Regeling van verwarmingstoestellen tot maximaal 3680 W.
- Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
- Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling.
- Ingangsklem met selectiefunctie voor het activeren van de verlagingstemperatuur (ECO) via een centrale klok of voor het regelen van de comforttemperatuur op basis van aanwezigheid via een aparte bewegings-/aanwezigheidsmelder.
- Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing.
- Handmatige omschakeling tussen verwarmen en koelen
- Interne temperatuurvoeler.
- Vorstbeveiligingsfunctie.
- Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
- Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur).
- Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
- Deze regelaar heeft de volgende regelfuncties: TE(0,0,0,0,0,0,0)

**Technische gegevens**

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Nominale spanning:                     | AC 230 V, 50/60 Hz              |
| Stand-by:                              | max. 0,15 W                     |
| Schakelstroom:                         | max. 16 A                       |
| Aansluitvermogen<br>- Ohmse belasting: | 3680 W                          |
| Montage:                               | in inbouwdoos conform DIN 49073 |
| Kabellengte ingangen:                  | max. 100 m                      |
| Omgevingstemperatuur:                  | -5 °C tot +45 °C                |