

DCS-repeater

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
DIN-rail	2572 00	1	352,77	10	4010337011125

Kenmerken

- Actieve component voor uitbreiding van een Gira deurcommunicatie-installatie met audio- en videofunctie.
- Vergroting van het bereik en verhoging van het aantal deelnemers bij gebruik van aanvullende besturingapparaten.
- Versterking van de audio- en datasignalen van het deurcommunicatiesysteem in beide richtingen.

Repeatermodus

- Verbindt twee lijnsegmenten met elkaar, voor verdubbeling van het aantal deelnemers en het leidingbereik in een video- of audiodeurcommunicatie-installatie.
- Belangrijk: Voor de voeding van het tweede lijnsegment is een aanvullend besturingapparaat nodig.

Meergespreksmodus

- In de meergespreksstand wordt de complete installatie verdeeld over meerdere lijnen (één hoofdlijn en maximaal vijf nevenlijnen) die via de DCS-repeater met elkaar worden verbonden.
- Elke lijn wordt gevoed door een eigen besturingsapparaat.
- In de meergespreksstand mogen maximaal vijf DCS-repeaters in een installatie worden toegepast.

Technische gegevens

Voeding:	via 2-draads bus
Aansluitingen	
- 2-draads bus IN:	2 x steekklem
- 2-draads bus OUT:	2 x steekklem
Geheugenkaart:	microSD-kaart (SDHC) tot max. 32 GB
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Back-up De configuratie van de DCS-repeater kan op een microSD-kaart worden opgeslagen.
- Inbedrijfstelling Inbedrijfstelling van de DCS-repeater is ook zonder microSD-kaart mogelijk.

Levering

- De microSD-kaart is niet bijgeleverd.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2