

## Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ serieschakelaar

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
met bevestigingsklauwen	3105 00	10/100	16,20	01	4010337038856
zonder bevestigingsklauwen	3815 00	10	16,20	01	4010337038863

### Kenmerken

- Ook met wip 1-voudig te gebruiken.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

- 3105 00: 32 mm
- 24 mm: 23 mm

#### Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi: 100 W