

**Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met oranje LED-verlichtingselement 230 V~
uitschakelaar 2-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
met bevestigingsklauwen	3112 00	10	37,48	01	4010337038696
zonder bevestigingsklauwen	3822 00	1	37,48	01	4010337038702

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Door 180° draaien van het led-basiselement ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.
