

**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met montageplaat
en oranje led-verlichtingselement 230 V~**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit	3116 13	10	33,55	13	4010337112471

Kenmerken

- Met led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.