

Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|----------------------------|----------|--------|--------------------|----|---------------|
| met bevestigingsklauwen | 3151 00 | 10/100 | 11,52 | 21 | 4010337038764 |
| zonder bevestigingsklauwen | 3871 00 | 10 | 11,52 | 01 | 4010337064626 |

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3151 00: 32 mm
- 3871 00: 23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.