

## Wip met controlevenster

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	3290 01	1	5,82	01	4010337041610
zuiver wit glanzend	3290 03	10/100	5,82	01	4010337041627
zuiver wit mat	3290 27	10	5,82	01	4010337041641
antraciet	3290 28	10	6,34	11	4010337041658
kleur aluminium	3290 26	1	9,59	11	4010337041634
zwart mat	3290 005	10	9,59	11	4010337067047
grijs mat	3290 015	10	9,59	11	4010337110491
edelstaal	3290 600	1/5	16,89	11	4010337045403

## Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  - Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  - Spanningscontrole van voren mogelijk.
  - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  - Breukvaste sokkel van thermoplast.
  - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-