

Wip 2-voudig

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit	3295 66	1	14,89	13	4010337040927
antraciet	3295 67	1	18,71	13	4010337040996
kleur aluminium	3295 65	1	18,71	13	4010337040910

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* ook wel polycarbonaat genoemd.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
- Spatwaterdicht inbouw IP44

Aanwijzingen

- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.