

Wip

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	3296 01	10	4,16	21	4010337039341
zuiver wit glanzend	3296 03	10/100	4,16	21	4010337039358
zuiver wit mat	3296 27	10/100	4,16	21	4010337039372
antraciet	3296 28	10/100	4,89	11	4010337039389
kleur aluminium	3296 26	10	8,18	11	4010337039365
zwart mat	3296 005	10	8,18	11	4010337065593
grijs mat	3296 015	10	8,18	11	4010337110521
edelstaal	3296 600	10	15,44	11	4010337043867

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
 - Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
 - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
 - Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-