

Rechtstaande wip 2-voudig

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit glanzend	3495 03	1	7,91	01	4010337065647
zuiver wit mat	3495 27	10	7,91	01	4010337065661
antraciet	3495 28	1	8,49	11	4010337065678
kleur aluminium	3495 26	1	11,78	11	4010337065654
zwart mat	3495 005	1	11,78	11	4010337065630
grijs mat	3495 015	1	11,78	11	4010337110606
edelstaal	3495 600	1/5	19,02	11	4010337065685

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.

- Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-