

Rechtstaande wip

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit glanzend	3496 03	10	4,16	01	4010337121664
zuiver wit mat	3496 27	10	4,16	01	4010337066101
antraciet	3496 28	10	4,89	11	4010337066262
kleur aluminium	3496 26	1	8,18	11	4010337065999
zwart mat	3496 005	10	8,18	11	4010337065944
grijs mat	3496 015	1	8,18	11	4010337110590
edelstaal	3496 600	1/5	15,44	11	4010337066279

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.

- Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-