

## Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ universele uit-wisselschakelaar

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
met bevestigingsklauwen	3106 00	10/100	10,23	21	4010337038931
zonder bevestigingsklauwen	3816 00	10	10,23	21	4010337038948

### Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

- 3106 00: 32 mm
- 3816 00: 23 mm

#### Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

---