

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met led-oriëntatielicht en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	4170 01	1/5	67,59	02	4010337094708
zuiver wit glanzend	4170 03	1/5	67,59	02	4010337094722
zuiver wit mat	4170 27	1/5	67,59	02	4010337094746
antraciet	4170 28	1/5	69,88	02	4010337094753
kleur aluminium	4170 26	1/5	73,34	02	4010337094739
zwart mat	4170 005	1/5	73,34	02	4010337094692
grijs mat	4170 015	1/5	73,34	02	4010337094715
edelstaal (gelakt)	4170 600	1/5	87,49	02	4010337094760

Kenmerken

- Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk.
- De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
- De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de led-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit.
- De led-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen

- Bedrijf: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
- Stand-by: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lichtsterkte: 0,2 cd

Inbouwdiepte: 31 mm

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C

Aansluitingdoorsnede

- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
-