

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55**

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
| crème wit glanzend | 4414 01 | 1/5 | 18,59 | 01 | 4010337094388 |
| zuiver wit glanzend | 4414 03 | 1/5 | 18,59 | 01 | 4010337094401 |
| zuiver wit mat | 4414 27 | 1/5 | 18,59 | 01 | 4010337094425 |
| antraciet | 4414 28 | 1/5 | 19,82 | 11 | 4010337094432 |
| kleur aluminium | 4414 26 | 1/5 | 24,38 | 11 | 4010337094418 |
| zwart mat | 4414 005 | 1/5 | 24,38 | 11 | 4010337094371 |
| grijs mat | 4414 015 | 1/5 | 24,38 | 11 | 4010337094395 |
| edelstaal | 4414 600 | 1/5 | 33,35 | 11 | 4010337094463 |

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 29 mm

Draadmateriaal
- massief en soepel:

Aansluitingdoorsnede
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.