

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	4414 01	1/5	18,59	01	4010337094388
zuiver wit glanzend	4414 03	1/5	18,59	01	4010337094401
zuiver wit mat	4414 27	1/5	18,59	01	4010337094425
antraciet	4414 28	1/5	19,82	11	4010337094432
kleur aluminium	4414 26	1/5	24,38	11	4010337094418
zwart mat	4414 005	1/5	24,38	11	4010337094371
grijs mat	4414 015	1/5	24,38	11	4010337094395
edelstaal	4414 600	1/5	33,35	11	4010337094463

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 29 mm

Draadmateriaal
- massief en soepel:

Aansluitingdoorsnede
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.