

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel**

| Specificatie        | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
| zuiver wit glanzend | 4454 70  | 1/5 | 16,54              | 01 | 4010337117384 |

**Kenmerken**

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

**Technische gegevens**

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Inbouwdiepte:                                 | 32 mm                                       |
| Draadmateriaal:                               | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Aanwijzingen**

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.