

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen
System 55**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	4755 01	10	10,56	01	4010337093879
zuiver wit glanzend	4755 03	10	10,56	01	4010337093893
zuiver wit mat	4755 27	10/100	10,56	01	4010337093916
antraciet	4755 28	10	11,81	11	4010337093923
kleur aluminium	4755 26	1/5	16,35	11	4010337093909
zwart mat	4755 005	10	16,35	11	4010337093862
grijs mat	4755 015	1/5	16,35	11	4010337093886

Kenmerken

- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.

- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	31 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
 - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
-