

RF tastsensor 3-voudig voor KNX System 55 inbedrijfstellingswip

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5103 00	1	161,03	06	4010337017257

De RF tastsensoren voor KNX verzenden bij bediening van de toetsen afhankelijk van de parameterinstelling bij geladen applicatieprogramma draadloos KNX telegrammen. Dat kunnen bijvoorbeeld telegrammen zijn voor het schakelen of drukken, voor het dimmen of voor het besturen van de jaloezieën. Daarnaast is het mogelijk waardegeverfuncties te programmeren (dimwaardegevers en scène-neveeneenheden).

Kenmerken

- Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via 2-kleurige led (rood/groen) afzonderlijk voor elke toets door 2-traps weergavefunctie.
- Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten.
- Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar.
- Aan wanden kan de tastsensor met schroeven worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgelijmd.
- Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
- Batterijgevoed apparaat.

Functie schakelen

- Wip- of toetsfunctie.
- Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).

Functie dimmen

- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (lichter - AAN. donkerder - UIT).

Functie jaloezie

- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar (OHOOG; OMLAAG; OM).
- Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar.

Funcities waardegever en scèneneveneenheid

- Wipfunctie.
 - Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametrizeerbaar (waarde 0 tot 255, 0 tot 100% of scènenummer).
 - Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.
-

Technische gegevens

KNX medium:	RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus:	S-Mode
Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijen:	1x CR 2450N
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Batterij	
- Type:	CR 2450N
- UN-nummer:	3091

Aanwijzingen

- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
 - De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenet moet apart worden besteld.
 - Bij gebruik van wippenets van metaal en/of afdekramen van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
-

Levering

- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
-