

Drukcontact-busaankoppelaar 2-voudig met 2-puntsbediening voor KNX

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
grijs	5162 30	1	111,68	06	4010337500094

De drukcontact-busaankoppelaar vormt de interface tussen het KNX systeem en de gebruiker.

Kenmerken

Toetsfunctie

- Schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 byte en scèneneveneenheid.
- Functie schakelen: Commando bij indrukken en loslaten van de toetsen parametrizeerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
- Functie dimmen: commando bij indrukken van de toetsen parametrizeerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter- resp. donkerder-OM, lichter-OM, donkerder-OM, geen reactie).
- Functie jaloezie: Commando bij indrukken van de toetsen parametrizeerbaar (OMHOOG, OMLAAG, geen reactie).
- Functie waardegever 1 byte: Werking configureerbaar.
- Functie scèneneveneenheid: Werking configureerbaar (met of zonder geheugenfunctie bij een lange toetsdruk).
- Bij 2-puntsbediening (rechtstaande wip) kan de wip aan beide zijden (bijvoorbeeld boven/onder) worden bediend.
- Drukcontact-busaankoppelaar in het systeem spatwaterdicht opbouw (IP44).
- Bedieningsconcepten wip- of toetsfunctie instelbaar.

Wipfunctie

- schakelen, dimmen en jaloezie.
- Commando bij wipbediening boven en onder parametrizeerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
- Commando bij wipbediening boven en onder parametrizeerbaar (lichter-AAN, donkerder-UIT, lichter/donkerder-OM, lichter-OM, donkerder-OM, geen reactie).
- Commando bij wipbediening parametrizeerbaar (wip boven: OP/ wip onder: NEER, wip boven: NEER/ wip onder: OP).

Technische gegevens

Aansluiting KNX:	Aansluit- en aftakkleem
Beschermingsklasse:	III
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	5 tot 93% (niet-condenserend)

Levering

- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
