

eNet draadloos diagnose-apparaat

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5304 00	1	79,96	42	4010337774006

Kenmerken

- Weergave van de signaalkwaliteit van geselecteerde eNet-apparaten en statusmeldingen via led.
- Weergave van draadloze signalen van draadloze zenders die niet eNet zijn.
- In-, uitschakelen van de repeaterfunctie van op het net aangesloten actoren, zenders en energiesensoren.

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterij	
- Type:	1x CR 2450N
- UN-nummer:	3091
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

Aanwijzingen

- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
- Diagnose is alleen mogelijk bij inactieve draadloze codering (AES CCM 128). De draadloze codering wordt via de versie 2.0 van de eNet-server geactiveerd en gedeactiveerd.

Levering

- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.