

eNet draadloze handzender 1-voudig

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
antraciet	5350 10	1	63,96	42	4010337774075

Kenmerken

- De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando's door aan de eNet draadloze ontvangers.
- Een toets voor een kanaal.
- Status-led.
- Batterijgevoed apparaat.

Met eNet server instelbaar:

- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Scènes Alles aan en Alles uit of individuele scènes configureerbaar.
- Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes en tijdschakelklokken.
- Update van de apparaatsoftware.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Nominale spanning:	DC 3 V
Batterij	
- Type:	CR 2450N
- UN-nummer:	3091
- B x h x d:	40,5 x 55 x 15 mm

Aanwijzingen

- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
-

Levering

- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
-