

System 3000 jaloezie- en schakelklok Display

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	5366 01	1/5	100,69	02	4010337027430
zuiver wit glanzend	5366 03	1/5	100,69	02	4010337027447
zuiver wit mat	5366 27	1/5	100,69	02	4010337027461
antraciet	5366 28	1/5	103,61	02	4010337027478
kleur aluminium	5366 26	1/5	108,14	02	4010337027454
zwart mat	5366 005	1/5	108,14	02	4010337037484
grijs mat	5366 015	1/5	108,14	02	4010337087243
edelstaal (gelakt)	5366 600	1/5	116,43	02	4010337027485

Kenmerken

- Bediening via capacitief sensorvlak.
- Snelprogrammering voor het toepassen van de huidige tijd als geprogrammeerde looptijd/schakeltijd.
- Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
- Schakelen bij zonsopgang en zonsondergang (astrofunctie) voor 18 landen instelbaar.
- Astrotijd voor zonsopgang en zonsondergang individueel ± 2 uur aanpasbaar.
- Vergrendelingsfunctie vergrendelt de neveneenheidbediening en deactiveert de automatische modus.
- Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
- Programmering van een tijd voor omhoog en omlaag bewegen of van twee in- en uitschakeltijden voor de weekdelen ma-vr en za+zo.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid

- per maand: ± 10 s

Gangreserve:

ca. 4 h

Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +45 °C
