

**System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd  
System 55**

| Specificatie        | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
| crème wit glanzend  | 5379 01  | 1/5 | 76,10              | 02 | 4010337124801 |
| zuiver wit glanzend | 5379 03  | 1/5 | 76,10              | 02 | 4010337124818 |
| zuiver wit mat      | 5379 27  | 1/5 | 76,10              | 02 | 4010337124832 |
| antraciet           | 5379 28  | 1/5 | 78,99              | 02 | 4010337124849 |
| kleur aluminium     | 5379 26  | 1/5 | 83,55              | 02 | 4010337124825 |
| grijs mat           | 5379 015 | 1/5 | 83,55              | 02 | 4010337124863 |
| zwart mat           | 5379 005 | 1/5 | 83,55              | 02 | 4010337124856 |
| edelstaal           | 5379 600 | 1/5 | 91,82              | 02 | 4010337124962 |

## Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Instelbare nalooptijd
- Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid vast ingesteld op 75%.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

---

## Technische gegevens

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Waarnemingshoek:             | 180°              |
| Nalooptijd                   |                   |
| - instelbaar:                | 10 s tot 30 min   |
| Lichtsterkte                 |                   |
| - instelbaar:                | ca. 5 tot 500 lux |
| - Vast:                      | Dagstand          |
| Gevoeligheid                 |                   |
| - vast ingesteld op:         | 75%               |
| Beschermeringssoort          |                   |
| - System 55, Gira F100:      | IP20              |
| - TX_44:                     | IP44              |
| Montagehoogte tot 1,10 m     |                   |
| - Detectiebereik naar voren: | max. 32 m         |
| - Bereik naar beide zijden:  | max. 19 m         |
| Omgevingstemperatuur:        | -20 °C tot +45 °C |

---

## Aanwijzingen

- Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buiten mogelijk niet begrensd. Let daarom buiten op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

---

## Levering

- Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.