

**Basiselement DVI (24+5)
Koppeling**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit glanzend	5644 03	1/5	106,57	01	4010337460732
zwart mat	5644 10	1	106,57	01	4010337460749

Technische gegevens

Inbouwdiepte
- Koppeling: min. 12 mm

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling:

Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02

Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94

Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40