

Basiselement, USB 3.0 type A en mini-jack 3,5 mm
Koppeling USB, verloopkabel mini-jack

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit glanzend	5686 03	1	58,88	01	4010337462125
zwart mat	5686 10	1	58,88	01	4010337462132

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- Koppeling:	min. 20 mm
- Verloopkabel:	min. 46 mm
Lengte van de verloopkabel:	200 mm

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
- Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekkers aanbevolen.
- Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
- Installatieaanbeveling:

Kaiser Elektronik-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02

Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94

Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40