

Inschakelstroombegrenzer

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	0810 00	1/5	24,94	02	4010337810001

Kenmerken

- Voor begrenzing van inschakelstromen bij moeilijke belastingen, bijv. led- en spaarlampen alsook parallel gecompenseerde TL-lampen.
- De inschakelstroombegrenzer kan door zijn geringe afmetingen in een normale apparaatdoos, bijvoorbeeld achter een basiselement (relais) automatic-schakelaar, worden ingebouwd.
- Het apparaat wordt in serie met de belasting geïnstalleerd.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Aansluitvermogen	
- Energiezuinige lampen, fluorescentielampen:	max. 200 W
- Led:	max. 30 W
Lengte van de aansluitleiding:	2 x ca. 70 mm
Omgevingstemperatuur:	max. +25 °C

Afmetingen in mm

B 32	H 50	T 12
------	------	------