

## Verlichtingselement voor opbouwbehuizing

| Specificatie        | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
| crème wit glanzend  | 1067 01  | 1/5 | 25,21              | 02 | 4010337105169 |
| zuiver wit glanzend | 1067 03  | 1/5 | 25,21              | 02 | 4010337107088 |

## Kenmerken

- De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.

## Technische gegevens

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Nominale spanning:    | AC 230 V, 50 Hz  |
| Opgenomen vermogen:   | 0,05 W / 1,65 mA |
| Lichtsterkte:         | 0,2 cd           |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot +40 °C  |