

## Gloeilampendimmer-basiselement met druk-wisselschakelaar

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
100 – 1000 W	1181 00	1/5	204,10	02	4010337003939

### Kenmerken

- Dimmen van gloeilampen en HV-halogenen bij AC 230 V, 50 Hz.
- Elektronische kortsluitbeveiliging.
- Automatische oververhittingsbeveiliging met herstel.
- Met schroefklemmen.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230/240 V, 50 Hz
Aansluitvermogen bij 25 °C	
- Gloeilampen:	100 tot 1000 W
- HV-halogenen:	100 tot 1000 W
Inbouwdiepte:	32 mm
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +45 °C

### Aanwijzingen

- Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.