

**Profiel 55 met bevestigingshoek  
5-voudig 600 mm**

| Specificatie                              | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-------------------------------------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
| aluminium zuiver wit glanzend<br>(gelakt) | 1195 27  | 1  | 208,54             | 17 | 4010337195276 |
| aluminium                                 | 1195 26  | 1  | 188,41             | 17 | 4010337195269 |

## Kenmerken

- Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage.
- Met kabel- en kanaalinvoer. De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
- Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

## Aanwijzingen

- Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
- Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.
- Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd.

## Afmetingen in mm

|                  |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|
| 2-voudig:        | 158 | 107 | 107 |
| 3-voudig:        | 230 | 107 | 107 |
| 5-voudig 600 mm: | 587 | 107 | 107 |
| 8-voudig:        | 587 | 107 | 107 |