

**DCS-camera-gateway**

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
|              | 1201 00  | 1  | 246,12             | 10 | 4010337100034 |

**Kenmerken**

- De DCS-camera-gateway integreert een gangbare analoge camera in het Gira deurcommunicatiesysteem.
- De camera kan worden toegewezen aan een deurstation. In dat geval schakelt de externe camera automatisch in bij bediening van de belknop.

Door de combibehuizing van de DCS-camera-gateway zijn drie montagewijzen mogelijk

- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter)

**Technische gegevens****Aansluitingen**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - 2-draads bus OUT:       | 2x schroefklem |
| - 2-draads bus IN:        | 2x schroefklem |
| - Video-ingang:           | 2x schroefklem |
| - Hulpklemmen:            | 2x schroefklem |
| - Relais (wisselcontact): | 3x schroefklem |

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C

Videosignaal: Composiet-video 1 Vss, PAL-standaard

**Afmetingen**

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| - DCS-camera-gateway: | B 36 x H 52 x D 27 mm |
|-----------------------|-----------------------|

**Aanwijzingen**

- Bij meerdere camera's is voor elke externe camera een DCS-camera-gateway en een eigen voeding nodig.
- In een installatie mogen maximaal tien DCS-camera-gateways worden gebruikt, waarbij het videosignaal max. drie DCS-camera-gateways mag doorlopen.

- De externe camera wordt aangesloten met schroefklemmen.
- 

## **Levering**

- Voor camera's met BNC-aansluiting wordt een adapter meegeleverd.
-