

## Belknop 3-voudig voor deurstation TX\_44

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
Programmaneutraal	1263 00	1	177,79	18	4010337263005

### Kenmerken

- Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
- Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX\_44.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Uitbreiding van het deurstation met extra belknoppen (er kunnen maximaal 14 basiselementen belknop 1-voudig of belknop 3-voudig op een deurstation worden aangesloten).
- Belknopverlichtng met ledtechnologie, lichtkleur wit. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
- Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
- Naambordje zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice  
[www.beschriftung.gira.de/nl/](http://www.beschriftung.gira.de/nl/) of de Gira labelsoftware.

### Technische gegevens

Voeding:	via verbindingskabel
Aansluiting verbindingskabel:	2x connectorstrook
Beschermeringssoort:	IP44
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte:	30 mm

### Aanwijzingen

- Niet benodigde belknoppen kunnen met de belknopafdekking voor belknop 3-voudig worden afgedekt.

## Afmetingen in mm

Naambordjes:

B 62

H 18

---