

**Kleurencamera voor deurstation
TX_44**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
zuiver wit	1265 66	1	827,36	10	4010337265665
antraciet	1265 67	1	831,35	10	4010337265672
kleur aluminium	1265 65	1	831,35	10	4010337265658

Kenmerken

- Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
- Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Uitbreiding van het deurstation met een kleurencamera met automatische dag-/nachtomschakeling.
- Leds zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op korte afstand.
- Camera horizontaal en verticaal 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het groothoekobjectief levert dat een zeer groot gezichtsveld op bij de entree.
- Automatische tegenlichtcompensatie.
- Automatische witbalans.
- Automatische versterkingsregeling (AGC).
- Geïntegreerde temperatuurafhankelijke cameraverwarming.
- Spuitwaterdichte behuizing.
- Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bijvoorbeeld vandalisme eenvoudig te vervangen.

Technische gegevens

Voeding:	via verbindingskabel
Aansluiting verbindingskabel:	2x connectorstrook
Beschermingssoort:	IP44
Voeding - tot 2 camera s:	via verbindingskabel

- vanaf de derde camera: via voeding voor deurcommunicatie

Aansluitingen

- Verbindingskabel: 2x connectorstrook
- Video: 1x connectorstrook

Beeldopname-element: CCD-sensor 0,85 cm (1/3")

Openingshoek groothoekobjectief: 150°

Zichtbare waarnemingshoek van de camera: 100°

Waarneembaar gebied (bij 20° verdraaiing): 140°

Kleursysteem: PAL

Beeldelementen: 500 (h) x 582 (v)

Horizontale resolutie: 380 TV-lijnen

Omschakeldrempel van kleur naar zwart/wit: 1 lx

Lichtgevoeligheid in zw/w-stand: 0,1 lx

Elektronisch diafragma sluitertijd: tot 1/100000 s

IR-filter: geïntegreerd

Aanbevolen montagehoogte camera: 1,50 m

Inbouwdiepte: 39 mm

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

- De kleurencamera mag niet direct onder een lamp worden geplaatst.
 - Geschikt voor montage in Gira energiezuil.
 - Niet geschikt voor montage in Gira energiezuil met licht.
-