

Besturingsapparaat audio

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--------------|----------|----|--------------------|----|---------------|
| DIN-rail | 1287 00 | 1 | 222,50 | 18 | 4010337287001 |

Kenmerken

- Besturingapparaat voor voeding van de audiocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie.
- Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- Uitgang AC 12 V voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens

| | |
|---|--------------------------------|
| Nominale spanning | |
| - primair: | AC 230 V, 50 Hz |
| - secundair: | SELV 26 DC V \pm 2 V |
| Nominale stroom secundair | |
| - Continubelasting: | 160 mA |
| - Piekbelasting: | 550 mA (max. 5 s) |
| - Uitschakeling bij overbelasting: | vanaf 350 mA |
| Aansluitingdoorsnede: | 0,6 mm tot 2,5 mm ² |
| Uitgang deuropener: | AC 12 V, max. 1,6 A / ID 25 % |
| Relaisuitgang: | AC/DC 30 V, 2 A |
| Totale kabellengte: | max. 700 m |
| Kabellengte van het besturingapparaat naar de verst verwijderde deelnemer | |
| - bij kabel- \varnothing 0,8 mm: | max. 300 m |
| - bij kabel- \varnothing 0,6 mm: | max. 170 m |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |

Aanwijzingen

- Het besturingapparaat audio is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast.
- Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 6
