

## DCS-schakelactor

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
DIN-rail	1289 00	1	155,74	18	4010337289005

## Kenmerken

- Schakelactor voor het schakelen van licht, aansturen van de deuropener op nevendeuren en andere functies via de Gira deurcommunicatiebus.
- Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact 230 V/10 A via de 2-draads bus.
- De schakelactor kan worden aangestuurd met: de toetsen "Deur" en "Licht" op het huisstation, de oproepknop van het deurstation, de oproepknop van het huisstation.
- De schakelactor kan in vijf verschillende bedrijfsmodi worden gebruikt: schakelen, timer/sec., timer/min., impuls en deuropener.
- Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten.
- Binaire ingang voor het schakelen van functies via een aangesloten mechanisch drukcontact.
- Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 tot 10 s of 1 tot 10 min.

## Technische gegevens

Voeding:	via 2-draads bus
potentiaalvrij relaiscontact	
- naar keuze:	10 A bij AC 230 V
- naar keuze:	2 A bij DC 30 V
Aantal in te leren belknoppen:	Max. 16
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

## Aanwijzingen

- De schakelactor is bedoeld voor inbouw in de onderverdeekast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeekast.
- Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met meer dan 30 deelnemers worden opgebouwd.

## Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

---