

**Gira energiezuil hoogte 491 mm
3 wandcontactdozen met randaarde**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
antraciet	1341 28	1	588,07	17	4010337341284
kleur aluminium	1341 26	1	645,07	17	4010337341260

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buitenhuis. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

- De twee bovenste wandcontactdozen zijn 30° gedraaid.
- De aansluiting vindt plaats via een 5-polige schroefklem voor stijve en flexibele leidingen tot 4 mm².

Technische gegevens

Beschermingsgraad (deksel gesloten):	IP44
Afmetingen	
- Voet:	B 229 x H 10 x D 155 mm
- Zuil:	B 142 x H 491 x D 75 mm

Aanwijzingen

- Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
- Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
- Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
- 1-plug-bevestiging.

Levering

- Drie wandcontactdozen met randaarde zijn bij levering inbegrepen.
 - Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.
-